



6765091914



**Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange mat**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Orange

Code RAL 2003

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Commandes et indicateurs**

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel Oui

**Identification**

Avec inscription No

---

**Textes**

---

Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

---

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

---