



6765091913



Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo S.1/B.3/B.7 verde opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Verde

Codice RAL 6029

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Sì

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----