



6765097009



WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, polarwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd controlelampje

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Ja

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja
