



HWX042H

Contacto auxiliar para HW2/4 (AX)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 2 A

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

Seguridad

Índice de protección IP IP2X

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí