



LF6015007030

**LF, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 60 mm                       |
| Breedte         | 150 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 7122 - 7122 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 30 |
|--|----|

**Materiaal**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 7030                    |
| Kleur                  | Grijs                   |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

**Uitrusting**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

