



LF6015007030

Calha LF 60x150; 2 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

Altura	60 mm
Largura	150 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	7122 - 7122 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	30
------------------------------------------------------------------	----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	7030
Cor	Cinzento pedra

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
------------------------------------------------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 4
Número de partições conectáveis	3
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

