



LF6023009016



Matarkanal LF 60x230mm, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	230 mm
Längd	2000 mm
Inre area	10998 - 10998 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	46
---	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

