



SL200809LED9011

SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met	Transformator
---------------	---------------

Afmetingen

Hoogte	130 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48 mm
Lengte	130 mm

Spanning

Nominale spanning	24 - 24 V
-------------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 60 °C
---------------------	-----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

