



DAF802000ELN

tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Głębokość                      | 65 mm                       |
| Szerokość                      | 98 mm                       |
| Wysokość montażu               | 2 - 2 m                     |
| Regulacja wysokości            | 0 mm                        |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
| Kształt bieguna                | Prostokątny                 |
| Szerokość pokrywy              | 80 mm                       |

**Pokrywa, drzwi**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1 |
|------------------------------------|---|

**Sprzęt**

|                |     |
|----------------|-----|
| Regulowany     | Nie |
| Jest przenośny | Tak |

**Kabel**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Pozycja wejścia kabla | Górny |
|-----------------------|-------|

**Instalacja, montaż**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Możliwość montażu sufitowego         | Nie |
| Przystosowany do montażu na podłodze | Nie |

**Materiały**

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiał | Aluminium |
| Obróbka  | Anodowane |
| Kolor    | Aluminium |

**Konfiguracja**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Liczba boków do zamontowania | Jednostronny |
|------------------------------|--------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

**Ilustracje | Rysunki**

