



LFF40114ALU

**tehalit.LFF Kąt wewnętrzny regulowany 40x110mm, aluminium**

**Właściwości techniczne**

**Akcesoria**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

**Ustawienia**

|        |         |
|--------|---------|
| Zakres | 83 - 97 |
|--------|---------|

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 40 mm  |
| Szerokość | 110 mm |

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | PC/ABS      |
| Obróbka  | Stan surowy |
| Kolor    | Aluminium   |

**Bezpieczeństwo**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
|---------------------------|------|

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Sprzęt**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

**Odpowiednie do**

|            |  |
|------------|--|
| LFF 40x110 |  |
|------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |