



LFF6019007030

Canal LFF 60x190 Gris

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Sección transversal interior | 9060 - 9060 mm ² |

Capacidad

| | |
|---|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 48 |
|---|----|

Materiales

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Código RAL | 7030 |
| Colour | Gris piedra |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP40 |

Estándares

| | |
|--|----|
| Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12 | No |
|--|----|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 60 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Perfil pre-equipado de uniones |
|-----------------------|--------------------------------|

Equipo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Número de particiones | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 4 |
| Número de particiones de conexión | 3 |
| Clip de fijación de cable incluido | Sí |
| Con película protectora | No |

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |