



LFF40115ALU

ΤΕΗΑΛΙΤ LFF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 110X40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	110 mm

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

Ρυθμίσεις

Εύρος γωνίας	90 - 90
--------------	---------

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Αλουμίνιο

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Κατάλληλο για

LFF 40x110	
------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι