



LFF6019009016

Canal de distribución LFF de PVC 60x190mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

Altura	60 mm
Anchura	190 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	9060 - 9060 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	48
---	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 4
Número de particiones de conexión	3
Clip sujetacables incluido	Sí
Con película protectora	No

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí