



DAF24520009016

DA200 double avec tuyau 2000 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	66 mm
Hauteur de montage	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1270 - 1270 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

Equipement

Réglable	No
Est portatif	Oui

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	No
Convient au montage au sol	No

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

