



LFF6015007030

Canal de distribución LFF, PVC, de 60x150 mm, RAL7030

Características técnicas

Dimensiones

Altura	60 mm
Anchura	150 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	7122 - 7122 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	23
-------------------------------------------------------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	7030
Colour	Gris piedra

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--------------------------------------------------------	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 4
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí