



LF6023007030

**LF, bodemprofiel + deksel 60x230 mm, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Breedte	230 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	10998 - 10998 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	7030
Kleur	Grijs

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 4
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

