



LF6023007030

## Kabel. kanál LF 60x230 s víkem a příchytkami, šedá

### Technické vlastnosti

#### Rozměry

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Výška                 | 60 mm                         |
| Šířka                 | 230 mm                        |
| Délka                 | 2000 mm                       |
| Vnitřní průřez vodiče | 10998 - 10998 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacita

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 0 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Materiál

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch   | Neošetřený             |
| Kód RAL  | 7030                   |
| Barva    | Šedý kámen             |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

#### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Konektivita

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Spojení kanálu | Předem vybavený spojkami |
|----------------|--------------------------|

#### Vybavení

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 4 |
| Počet připojitelných přepážek | 3     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ano   |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

### Ilustrace a výkresy

