



SL200809LEDD1

Support d'appareillage avec transformateur 30W aluminium

Caractéristiques techniques

Accessoires

Pré-équipé avec	Transformateur
-----------------	----------------

Dimensions

Hauteur	130 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	48 mm
Longueur	130 mm

Tension

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Couleur	Aluminium

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

