



SL200809LEDD1

SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, alulook

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met Transformator

Afmetingen

Hoogte	130 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48 mm
Lengte	130 mm

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Materiaal

Materiaal Polyvinylchloride (PVC)

Kleur Aluminium

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP40

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

