



LFF6015009016L

**Canal de distribución LFF de PVC 60x150mm, blanco RAL9016 L=3m**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	7122 - 7122 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	30
---	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30

**Estándares**

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí