



LFF40113ALU

## Ângulo exterior variável LFF 40110

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	40 mm
Largura	110 mm

#### Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

#### Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

#### Materiais

Material	PC-ABS
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Alumínio

#### Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

#### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

#### Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

#### Adequado para

LFF 40x110

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim