



LFF40113ALU

Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF40110, aluminij

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	110 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 97
--------------	---------

Materijali

Materijal	PC-ABS
Obrada	Neobrađeno
Boja	Aluminij

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

LFF 40x110	
------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da