



LFF40113ALU

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	110 mm

##### Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

##### Nastavení

Úhlový rozsah	83 - 97
---------------	---------

##### Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Hliník

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

##### Vhodné pro

LFF 40x110

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano