



WXD001H

### Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules pure

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton-poussoir simple |
|---------------------------|------------------------|

##### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

##### Matières

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Couleur                | Blanc signalisation |
| Code RAL               | 9016                |
| Finition de la surface | Brillant            |
| Matière                | Polycarbonate (PC)  |
| Traitement             | Non traité          |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 44,60 mm |
| Largeur    | 44,70 mm |
| Profondeur | 8 mm     |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Équipement

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
|---------------------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|            |                  |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

##### Adapté à

|          |  |
|----------|--|
| Hager ga |  |
|----------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |