



WXD000H

Enjolveur interrupteur gallery 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 44,60 mm

Largeur 44,70 mm

Profondeur 8 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui