



WXD010H

Enjoliveur interrupteur gallery 1 module pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

9016

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Brillant

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Polycarbonate (PC)

Traitement	Non traité
------------	------------

Non traité

Dimensions

Hauteur	44,60 mm
---------	----------

44,60 mm

Largeur	22,20 mm
---------	----------

22,20 mm

Profondeur	7,40 mm
------------	---------

7,40 mm

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

1

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

-10 - 35 °C

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Sans inscription

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Oui

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Oui