



WXD010H

### Tipka, gallery, 1M, čista bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

##### Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 44,60 mm

Širina 22,20 mm

Dubina 7,40 mm

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

##### Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP21

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

##### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

##### Pogodno za

gallery

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da