



WXD300H

### Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

##### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 44,60 mm

Largeur 22,20 mm

Profondeur 7,40 mm

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

##### Adapté à

gallery

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui