



WXD301H

Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 44,60 mm

Largeur 22,20 mm

Profondeur 7,40 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui