



WXD301H

Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 44,60 mm

Largeur 22,20 mm

Profondeur 7,40 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui