



HWY034H

### Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

#### Características técnicas

##### Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Tensión

Tensión circuito de mando en AC	380 - 480 V
---------------------------------	-------------

##### Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí