



HWY030H

Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

Características técnicas

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	0,6 - 2,5 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	0,6 - 2,5 mm ²

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	24 - 30 V
---------------------------------	-----------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----