



HWY030H

Dispositivo ritardatore bobina minima tensione 24-30V AC/DC per hw+

Caratteristiche tecniche

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	0,6 - 2,5 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	0,6 - 2,5 mm ²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	24 - 30 V
------------------------	-----------

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
------------------------------	----