



HWY030H

**Control. atraso (UVTC) 24-30V AC/DC**

**Características técnicas**

**Conexão**

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão de comando AC	24 - 30 V
----------------------	-----------

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----