



HWY030H

Control. atraso (UVTC) 24-30V AC/DC

Características técnicas

Ligações

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,6 - 2,5 mm ²
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,6 - 2,5 mm ²

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	24 - 30 V
----------------------	-----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----