



HWY030H

Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UVTC)

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,6 - 2,5 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,6 - 2,5 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	24 - 30 V
-----------------	-----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----