



VA36A

### Coffret de dist.,Volta,APV,3x12M,IP30,Version Suisse

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Puissance

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$ | 17 W |
|------------------------------------------------------------|------|

##### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 515 mm   |
| Largeur    | 305 mm   |
| Profondeur | 96.50 mm |

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

##### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Classe de protection          | Classe II              |
| Résistance aux chocs IK       | IK07                   |
| Indice de protection IP       | IP30                   |
| Type de verrouillage          | Loquet<br>Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 750 °C                 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|