



VA48A

Coffret de dist.,Volta,APV,4x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	20.50 W
--	---------

Equipement

Nombre rangées	4
----------------	---

Dimensions

Hauteur	640 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----