



VA36CN

Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	17 W
---	------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	36
Кількість півмодулів терміналів на рейці	72

Розміри

Висота	515 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	0
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----