



VA24CN

Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	15 W
---	------

Vybavení

Počet lišt	2
Počet řad v rozvaděči	2
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	24
Počet polovičních modulových svorek na liště	48

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	370 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano