




VA48CN



Opbouwverdeler volta, IP30, 4x12 modulen, zonder deur

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K 20,50 W

Samenstelling

Aantal DIN-rails 4

Aantal verdelerrijen 4

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Capaciteit

Aantal modulen 48

Aantal halve modulen per railklem 96

Funcies

Met buisvoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 640 mm

Breedte 305 mm

Diepte 96,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 12

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-code 9010

Kleur Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Materiaal

UV-bestendig Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Type slot Zonder slot

Gloeidraad test 750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja