



VA36NW

Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 3 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$.	40 W
---	------

Oprema

Broj šina	1
-----------	---

Broj redova	3
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

Broj klemna za polumodule po šini	72
-----------------------------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	515 mm
--------	--------

Širina	305 mm
--------	--------

Dubina	96,50 mm
--------	----------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)
--------------------------	--

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
----------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----