



VA36NW

### Щит 3-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	40 W
---	------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні

##### Ємність

Кількість модулів	36
Кількість півмодулів терміналів на рейці	72

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	515 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

##### Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрилонітрілстирол акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

##### Обладнання

Має монтажну пластину	Так
-----------------------	-----

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----