



VA48NWP

volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 4

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Pojemność

Liczba modułów 48

Liczba zacisków półmodułów na szynę 96

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 640 mm

Szerokość 305 mm

Głębokość 96,50 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Wymiary

Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał płyty montażowej Metal

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Tak

Sprzęt

Posiada płytę montażową Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa
Bez zamka

Badanie rozżarzoną drutem 750 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak