



VA48NWP

**Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	48
Počet polovičních modulových svorek na liště	96

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	640 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	96,50 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Materiál**

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Kov

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP30

---

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano