



VA48NWB

Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	47 W
---	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	48
Počet polovičních modulových svorek na liště	96

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	640 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Kov

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zavaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano