



VU602WWH

Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Обладнання

Кількість рейок	2
-----------------	---

Кількість рядів щита	2
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Кількість півмодулів терміналів на рейці	48
--	----

Розміри

Висота	880,50 mm
--------	-----------

Ширина	348 mm
--------	--------

Глибина	94,50 mm
---------	----------

Вбудована висота	865 mm
------------------	--------

Вбудована ширина	335 mm
------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	90 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
-----------------------------------	------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----