



VU602WWH

Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ 17,50 W

Обладнання

Кількість рейок 2

Кількість рядів щита 2

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 24

Кількість півмодулів терміналів на рейці 48

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 880,50 mm

Ширина 348 mm

Глибина 94,50 mm

Вбудована висота 865 mm

Вбудована ширина 335 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина 90 mm

Кришка, дверцята

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Матеріали

Матеріал Полістирол (PS)

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Метал

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Ударостійкість ІК	ІК07
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
-----------------------------------	------

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
----------------	-----------------------------------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----
