



VU60NWB

Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	60
Кількість півмодулів терміналів на рейці	120

Розміри

Висота	880,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	865 mm
Вбудована ширина	335 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	90 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----