



VU60NWB

### Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	12 W
---	------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

##### Емність

Кількість модулів	60
Кількість півмодулів терміналів на рейці	120

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	880,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	865 mm
Вбудована ширина	335 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	90 mm
-------------------	-------

##### Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Пластик

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Так

---

**Матеріали**

---

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

---

**Безпека**

---

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

---

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

---

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
-----------------------------------	------

---

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
----------------	-----------------------------------

---

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

---

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---